

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.024

## 架装式风扇用于 482.6 mm (19")

状态: 2026-5-21 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.024 - 架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480 m<sup>3</sup>/h

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中始终循环，从而避免形成热点。

## 特征

型号	SK 3342.024
产品描述	可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环，从而避免形成热点。
颜色	RAL 7035
供货范围	完成接线的单元 包括端子板和安装固定件
气流量（自由送风）	480 m <sup>3</sup> /h
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
额定工作电压	24 V (直流)
额定电流 最大	在直流电下: 0.74 A
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 6 A
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 44 mm 深度: 200 mm
风扇轴距	105 mm
风扇数量	3
噪音等级	在直流电下: 51 dB(A)
工作温度范围	-10 °C...55 °C

## 特征

---

包装单元	1 件
净重	1.75 kg
毛重	1.86 kg
税率号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	DEL342024 24 VOLT 架子-安装

## 批准

---

批准	UR + C-UR (recognized) VDE
解释	符合性声明