


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

架装式风扇用于 482.6 mm (19")

状态: 2026-4-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.500 - 架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480 m³/h

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中始终循环，从而避免形成热点。

特征

型号	SK 3342.500
产品描述	可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环，从而避免形成热点。
颜色	RAL 7035
供货范围	完成接线的单元 包括端子板和安装固定件
气流量 (自由送风)	480 m ³ /h
关于订货编号的说明	用于公制安装角轨的架装风扇请洽询。 带监视器型式
额定工作电压	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (直流)
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.85 A
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 6 A
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 44 mm 深度: 200 mm
风扇轴距	105 mm
风扇数量	3

特征

噪音等级	在直流电下: 51 dB(A)
工作温度范围	-10 °C...55 °C
包装单元	1 件
净重	1.8 kg
毛重	1.998 kg
税率号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	架装风扇, 480CMH

批准

批准	UR + C-UR (recognized) VDE
解释	符合性声明