## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3355.100 导向框架

状态: 2025-11-11 (来源: rittal.com/cn-zh)



## SK 3355.100 - 导向框架 用于 Vario 型架装风扇

用于架装式风扇 Vario 的导向框架: 直接安装在组件支架上,或两个固定角钢安装在 19 英寸结构的固定层上。



## 特征

	SK 3355.100
供货范围	导向框架
	包括接插件和已安装的连接电缆
	可选择用于安装在 482.6 mm (19") 固定平面上的安装角轨
	安装固定件
连接电缆长度	3 m
与型号相匹配	3350.230
	3351.230
	3352.230
电气连接	115 V, 50/60 Hz
	230 V, 50/60 Hz
包装单元	1 件
净重 	0.88
毛重	0.905
税率号	84149000

© Rittal 2025 2

## 特征

EAN	4028177041677
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

© Rittal 2025 3