Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3361.540 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e

状态: 2025-12-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3361.540 - 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有"薄型"和"横向型"两种特殊规格可选。



特征

型号	SK 3361.540
型式	壁装式
产品描述	高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W 以上的型号带集成电子冷凝液蒸发器。
您的获益	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 已接好线(可插接的接线板) 钻孔模板 安装固定件 外部环形磁芯变压器

© Rittal 2025

特征

冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.82 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.82 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.59 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
壁挂式冷却设备 3361.x40 的技术数据在连接外部变压器时适用
在 50 Hz 条件下: 1.2 A
在 60 Hz 条件下: 1.4 A
在 50 Hz 条件下: 6 A
在 60 Hz 条件下: 6.9 A
外部回路: 550 m³/h
内部回路: 230 m³/h
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.95
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.78
壁装式
宽度: 280 mm
高度: 550 mm
深度: 280 mm
外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54
UL Type 12
制冷剂: R-513A
量: 0.28 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO2 等值物 (CO2e): 0.18 t
CO2 等值物 (CO2e): 0.18 t e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)

© Rittal 2025 3

特征

Operating temperature max @60	52 °C
贮存温度范围	-40 °C70 °C
调节范围	20 °C52 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.42 kW
	额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.46 kW
	额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.47 kW
	额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.5 kW
允许的工作压力(p 最大)	28 巴
前置熔断器	变压器保护开关: 6.310 A
Depth transformer	65 mm
Diameter transformer	126 mm
包装单元	1件
净重	15.65
毛重	27
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177433755
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

© Rittal 2025 4

批准

批准	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	符合性声明
	Declaration of conformity - F-gas regulation
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 5