

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3361.540

### 壁裝式冷卻裝置 TopTherm Blue e

状态: 2026-2-8 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3361.540 - 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高能效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有“薄型”和“横向型”两种特殊规格可选。



## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | SK 3361.540  |
| 型式   | 壁装式  |
| 产品描述 | 高能效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成电子冷凝液蒸发器。 |
| 您的收益 | 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备      |
| 材料   | 钢板   |
| 颜色   | RAL 7035   |
| 供货范围 | 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器<br>已接好线（可插接的接线板）<br>钻孔模板<br>安装固定件<br>外部环形磁芯变压器       |

# 特征

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 总冷却功率, 符合 DIN EN 14511<br>要求 | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.82 kW<br>冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.82 kW<br>冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.59 kW<br>冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW |
| 额定工作电压                       | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz  |
| 关于订货编号的说明                    | 壁挂式冷却设备 3361.x40 的技术数据在连接外部变压器时适用   |
| 额定电流 最大                      | 在 50 Hz 条件下: 1.2 A<br>在 60 Hz 条件下: 1.4 A  |
| 起动电流 (最大)                    | 在 50 Hz 条件下: 6 A<br>在 60 Hz 条件下: 6.9 A  |
| 气流量 (自由送风)                   | 外部回路: 550 m <sup>3</sup> /h<br>内部回路: 230 m <sup>3</sup> /h  |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.95<br>制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.78  |
| 型式                           | 壁装式   |
| 尺寸                           | 宽度: 280 mm<br>高度: 550 mm<br>深度: 280 mm  |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准     | 外循环防护等级 IP 34<br>内循环防护等级 IP 54  |
| Protection category NEMA     | UL Type 12  |
| 制冷剂/制冷媒质                     | 制冷剂: R-513A<br>量: 0.28 kg<br>全球暖化潜势 (GWP): 631<br>CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 0.18 t                       |
| 温度调节器                        | e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)  |
| 工作温度范围                       | 10 °C...55 °C   |

# 特征

Operating temperature max @60 Hz 52 °C

贮存温度范围 -40 °C...70 °C

调节范围 20 °C...52 °C

额定功率 Pel  
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.42 kW  
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.46 kW  
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.47 kW  
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.5 kW

允许的工作压力 (p 最大) 28 巴

前置熔断器 变压器保护开关: 6.3...10 A

Depth transformer 65 mm

Diameter transformer 126 mm

包装单元 1 件

净重 15.65

毛重 27

税率号 84158200

Custom Tariff Number China  
(deviation to global nr) Differing customs tariff number for China: 84180000

EAN 4028177433755

ETIM 9 EC000855

ETIM 8 EC000855

ECLASS 8.0 27180704

# 批准

|    |   |
|----|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)  |
| 证书 | EAC   |
| 解释 | 符合性声明<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>符合性声明 UK |