

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.114 空气/水热交换器

状态: 2026-3-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.114 - 空气/水热交换器 壁装式

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。

## 特征

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 型号                   | SK 3374.114                                                              |
| 型式                   | 壁装式<br>不锈钢导水零件 (1.4571)                                                  |
| 产品描述                 | 用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。 |
| 颜色                   | RAL 7035                                                                 |
| 供货范围                 | 已接好线<br>钻孔模板<br>密封固定材料                                                   |
| 总冷却功率                | 400 l/h 时 L 35 W 10: 2.8 kW                                              |
| 额定工作电压               | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>110 V (直流)                                     |
| 额定功率 $P_{el}$        | 在 50 Hz 条件下: 169 W<br>在 60 Hz 条件下: 232 W                                 |
| 额定电流 最大              | 在 50 Hz 条件下: 1.15 A<br>在 60 Hz 条件下: 1.55 A                               |
| 允许的工作压力 ( $p_{最大}$ ) | 1 - 10 巴                                                                 |
| 开关打开持续时间             | 100 %                                                                    |
| 冷却媒质                 | 水 (规范见我们的网站)                                                             |

# 特征

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进水温度                     | 1 °C...30 °C                                                                                          |
| 接水口                      | ½" 软管接头<br>G ¾" AG                                                                                    |
| 温度调节器                    | 基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)                                                                                  |
| 工作温度范围                   | 1 °C...70 °C                                                                                          |
| 说明                       | 在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀                                                                              |
| 尺寸                       | 宽度: 400 mm<br>高度: 950 mm<br>深度: 145 mm                                                                |
| 关于订货编号的说明                | 供货时间请洽询                                                                                               |
| 调节范围                     | 20 °C...55 °C                                                                                         |
| 前置熔断器                    | 变压器保护开关: 3.5...5 A                                                                                    |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55                                                                                                 |
| Protection category NEMA | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12                                                                 |
| 包装单元                     | 1 件                                                                                                   |
| 税率号                      | 84158300                                                                                              |
| ETIM 9                   | EC002515                                                                                              |
| ETIM 8                   | EC002515                                                                                              |
| ECLASS 8.0               | 27180712                                                                                              |
| 产品描述                     | SK 空气/水热交换器, 壁挂式, 2.8 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, 基本型控制器, 导水部件: V4A (不锈钢), 宽 x 高 x 深: 400 x 950 x 145 mm |

# 批准

---

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 批准 | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明                                             |

---