# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3374.500 空气/水热交换器

状态: 2025-11-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SK 3374.500 - 空气/水热交换器 壁装式

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。 提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。



### 特征

型号	SK 3374.500
型式	壁装式
	铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述	用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 ℃ 的环境条件中使用。人性
	化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入
	式两种安装方式。
颜色	RAL 7035
供货范围	已接好线
	钻孔模板
	密封固定材料
总冷却功率	400 l/h 时 L 35 W 10: 3 kW
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 169 W
	在 60 Hz 条件下: 232 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.76 A
	在 60 Hz 条件下: 1.01 A

© Rittal 2025 2

## 特征

允许的工作压力(p 最大)	1 - 10 巴
开关打开持续时间	100 %
冷却媒质	水 (规范见我们的网站)
进水温度	1 °C30 °C
接水口	½" 软管接头
	G ⊠" AG
温度调节器	e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	1 °C70 °C
说明	在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
尺寸	宽度: 400 mm
	高度: 950 mm
	深度: 145 mm
前置熔断器	自动保险器/熔丝:4A
调节范围	20 °C55 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1
	UL Type 3R
	UL Type 12
包装单元	1件
净重	23.01
毛重	24.221
税率号	84158300
EAN	4028177495708
ETIM 9	EC002515

© Rittal 2025

## 特征

ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

# 批准

批准	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
解释	

© Rittal 2025 4