# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SK 3383.600 顶装式空调 TopTherm Blue e

状态: 2025-11-3 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SK 3383.600 - 顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW

高能效型 Blue e 顶装式空调,制冷功率从 500 W 到 4000 W。标准内嵌舒适型控制器和电气式冷凝液蒸发器。





#### 特征

型号	SK 3383.600
型式	顶装式
产品描述	高能效 Blue e 顶装式空调标准的配备了节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。
您的获益	可通过 Blue e loT 适配器与 loT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
颜色	RAL 9007
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 集成式电冷凝液蒸发器 已接好线(可插接的接线板) 钻孔模板 安装固定件

© Rittal 2025 2

## 特征

总冷却功率,符合 DIN EN 14511	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1 kW
要求	冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.09 kW
	冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.8 kW
	冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.81 kW
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
说明	顶装式空调 3273.500 因噪音等级极低,也可安装于办公场所。
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 3.1 A
	在 60 Hz 条件下: 4.5 A
起动电流(最大)	在 50 Hz 条件下: 8.8 A
	在 60 Hz 条件下: 10.1 A
气流量(自由送风)	外部回路: 1,600 m³/h
	内部回路: 491 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.4
	制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.95
型式	顶装式
尺寸	宽度: 597 mm
	高度: 417 mm
	深度: 475 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34
	内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A
	量: 0.65 kg
	全球暖化潜势 (GWP): 631
	CO2 等值物 (CO2e): 0.41 t
接线方式	插入式接线板
开关打开持续时间	100 %
温度调节器	e 舒适型控制器(出厂设置 +35 ℃)

© Rittal 2025

## 特征

工作温度范围	10 °C55 °C	
Operating temperature max @60 Hz	53 °C	
贮存温度范围	-40 °C70 °C	
调节范围	20 °C53 °C	
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.42 kW 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.56 kW 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.48 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.65 kW	
允许的工作压力(p 最大)	28 巴	
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A	
关于订货编号的说明	供货时间请洽询	
包装单元	1件	
净重	40	
毛重	43	
税率号	84158200	
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000	
EAN	4028177380073	
ETIM 9	EC000855	
ETIM 8	EC000855	
ECLASS 8.0	27180704	

© Rittal 2025 4

# 批准

批准	UL + C-UL (listed)	
	UL + C-UL - FTTA	
证书	EAC	
解释	符合性声明	
	符合性声明 UK	

© Rittal 2025 5