

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH 熔丝负荷断路器，规格 000

状态: 2026-5-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH 熔丝负荷断路器，规格 000 用于安装板 安装

特征

型号	SV 3431.000
型式	用于安装板安装
材料	玻璃纤维增强的聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银硬质铜
颜色	主体架：RAL 9011 箱盖：RAL 7035
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 10 mm 接线区高度: 10 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
最大额定工作电流	100 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 89 mm 高度: 141.5 mm
圆导线连接	1.5 - 50 mm ²

特征

极数	3 极
圆导体横截面	1.5 - 50 mm ²
包装单元	1 件
净重	0.401 kg
毛重	0.453 kg
铜成分 (kg/件)	0.15
税率号	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	SV NH熔丝断路器

批准

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK