

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3433.010 母线式熔丝座

状态: 2026-5-26 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3433.010 - 母线式熔丝座

3极，适合 60 mm 的母线中心距。

## 特征

型号	SV 3433.010
材料	母线式保险丝座：玻璃纤维增强的热塑性聚脂（PBT） 防接触保护：聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
说明	使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	D III-E 33（螺钉定位器）
额定绝缘电压 $U_i$	690 V
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	690 V (直流) 690 V, 3~
说明	用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝
尺寸	宽度: 57 mm 高度: 209 mm
圆导线连接	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极
额定工作电压 (L1 + L2)	690 V (直流)

## 特征

---

额定工作电压 (L1 + L3)	690 V (直流)
圆导体横截面	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
包装单元	10 件
净重	3 kg
毛重	3.18 kg
铜成分 (kg/件)	0.071
税率号	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
产品描述	SV母线式熔丝座

## 批准

---

批准	ABS DNV Lloyds Register
解释	符合性声明