
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 3439.010 连接适配器

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL

SV 3439.010 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

	SV 3439.010
材料	盖板: ABS 主体架:玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT) 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	600 A
额定工作电压	690 V, 3~
导线出线	上/下
用于母线系统,中心距离为	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	3 极
尺寸	宽度: 180 mm 高度: 247 mm
圆导线连接,多芯	35 - 240 mm²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)	24 x 21 mm
包装单元	1件

© Rittal 2025 2

特征

净重	4.36
毛重	4.635
铜成分(kg/件)	0.732
税率号	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3