



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3456.500 导线接线端子

状态: 2026-6-29 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3456.500 - 导线接线端子

连接圆导线和叠层铜母线。

特征

型号	SV 3456.500
产品描述	用于连接圆导线和叠层铜母线。
材料	钢板
表面	镀锌，钝化
用于叠层铜母线的接线区（宽 x 高）	8 x 8 mm
说明	使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
圆导线连接	2.5 - 16 mm ²
用于母线厚度	10 mm
包装单元	15 件
净重	0.405 kg
毛重	0.45 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
产品描述	SV 导线接线端子 2,5-16QMM

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
----	------------------------

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------