


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3457.500

导线接线端子

状态: 2026-6-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3457.500 - 导线接线端子

连接圆导线和叠层铜母线。

特征

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 型号 | SV 3457.500 |
| 产品描述 | 用于连接圆导线和叠层铜母线。 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌，钝化 |
| 用于叠层铜母线的接线区（宽 x 高） | 10.5 x 11 mm |
| 说明 | 使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管 |
| 圆导线连接 | 16 - 50 mm ² |
| 用于母线厚度 | 10 mm |
| 包装单元 | 15 件 |
| 净重 | 0.975 kg |
| 毛重 | 1.06 kg |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 3.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明 |
| 税率号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| 产品描述 | SV 导线接线端子 16-50QMM |

批准

| | |
|----|------------------------|
| 批准 | UR + C-UR (recognized) |
|----|------------------------|

| | |
|----|----------|
| 解释 | 符合性声明 |
| | 符合性声明 UK |