

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.020


铜包铝母线

状态: 2026-2-9 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



# SV 3584.020 - 铜包铝母线

覆铜的铝制母线。



## 特征

型号	SV 3584.020
产品描述	铜包铝母线适用于配置带母线支架 9340.000/9340.050 的母线系统。
材料	铝 铜
长度	2,400 mm
额定电流 最大	328 A
说明	在轨道温度为 65 °C 和环境温度为 35 °C 的条件下得出额定温度 修正图根据 DIN EN 43 671 进行个性化剪裁
标准	DIN EN 13 601
横截面	30 mm x 5 mm
尺寸	长度: 2,400 mm
包装单元	6 件
净重	8.52

## 特征

---

毛重	9
铜成分 (kg/件)	0.52
税率号	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECCLASS 8.0	27370303

---

## 批准

---

解释	符合性声明
	符合性声明 UK

---