

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HP 3659.440

TFT 液晶显示屏，15"

状态: 2025-10-9 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HP 3659.440 - TFT 液晶显示屏, 15"

19" 正面板 7 U, TFT LCD 15.1", 消反射保护玻璃片, 颜色: 一千六百万色, 最大分辨率 1024 x 768 像素。

特征

型号	HP 3659.440
产品描述	消反射保护玻璃片
材料	前面板: 铝, 粉末涂层
颜色	RAL 7035
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 7 U
接口	VGA (D-SUB HD 15 极)
说明	根据显示屏的配置情况 (保护玻璃、触屏等) 深度可调。
Test specification	根据 EN 60 950 以及电磁兼容规范 89/336/EWG 的要求进行了检验。
显示屏亮度	250 cd/m ²
对比度	300 :1
On Screen Display (OSD)	前侧薄膜键盘
Reading angle left/right	160 °
显示屏分辨率	1024 x 768 像素
颜色数量	16,700,000
控制器分辨率	VGA SVGA
包装单元	1 件
净重	8.36

特征

毛重	8.8
税率号	85286200
EAN	4028177499294
ECLASS 8.0	27189234
