

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# HD 4000.062

## 卫生型操作箱体

状态: 2026-4-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.062 - 卫生型操作箱体

显示器、PC 和其他带显示器的组件在控制室受到卫生和安全地保护。屋面坡度 30°倾斜，避免放置物体且液体可快速流出。

## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | HD 4000.062  |
| 您的获益 | 顶盖向前倾斜 30°<br>安装条高度可与屏幕适应调节至 24"<br>TFT 工作台支架，高度可调，可用屏幕最大可达 24"  |
| 材料   | 箱体和门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)<br>卫生型锁芯：不锈钢 1.4404 (AISI 316L)<br>检视窗：聚碳酸酯<br>密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600<br>检视窗用透明片：聚碳酸酯 |
| 表面   | 箱体和门：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 µm<br>密封件：染成蓝色 (RAL 5010)   |
| 供货范围 | 箱体四周封闭<br>带有检视窗和嵌入式密封圈的门<br>门铰链在右边<br>托架用于台式 TFT 液晶显示屏，采用 VESA 75/100  |
| 选项   | 无透明片<br>安装板取代安装条<br>爆发装置用于触屏操作板而非透明片<br>HD 键盘存放  |
| 尺寸   | 宽度: 810 mm<br>前面高度: 692 mm<br>高度 后面: 848 mm<br>深度: 266 mm  |

# 特征

---

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 透明表明                     | 检视窗宽度: 535 mm<br>检视窗高度: 325 mm |
| 箱体材料厚度                   | 1.5 mm                         |
| 门材料厚度                    | 2 mm                           |
| Protection category NEMA | NEMA 4X                        |
| IK 编码                    | IK08                           |
| 包装单元                     | 1 件                            |
| 净重                       | 33.2 kg                        |
| 毛重                       | 33.2 kg                        |
| 税率号                      | 94032080                       |
| ETIM 9                   | EC000261                       |
| ETIM 8                   | EC000261                       |
| ECLASS 8.0               | 27180101                       |