

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.200

装配台

状态: 2026-7-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.200 - 装配台

威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。



特征

型号	AS 4050.200
型式	200 EN (可电动调整角度)
产品描述	威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。
您的获益	让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康 可单独安装在车间且不受电源影响 无需使用时确保最小的空间占用。 四个转向轮 (包括完全制动功能) 操作简便 借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装
技术数据	可调整倾斜角度约为 0-80°
供货范围	装配台 1 个下方夹紧装置 1 个上方夹紧装置 充电设备 电池
说明	使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。
机器尺寸	宽度: 1,400 mm 深度: 1,250 mm

特征

Dimensions support surface max. 宽度: 1,110 mm
高度: 1,900 mm

Dimensions support surface min. 宽度: 1,110 mm
高度: 1,230 mm

载荷 200 kg

工作高度 Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm

包装单元 1 件

净重 130 kg

毛重 148 kg

税率号 84279000

ETIM 9 EC002224

ETIM 8 EC002224

ECLASS 8.0 36659090

产品描述 Assembly frame 200 EN

批准

解释 符合性声明