

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450 自动切割机 C8

状态: 2025-7-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - 自动切割机 C8

半自动设备用于对单个导线进行长度设定和切线处理。

特征

型号	AS 4050.450
型式	带控制面板
产品描述	半自动设备用于对导线进行长度设定和切线处理。
您的获益	操作简便 导线可轻松插入 送线滚轴可轻松开启 PC 兼容
技术数据	独立导线，细芯线，0.08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) 独立导线，单芯线，0.08 - 2.5 mm ² (AWG 28 - 14) 用于线缆长度为 1 - 99999 mm 进料速度 0 - 1.5 m/s 送线滚轴压力可调节 伺服直流驱动器
供货范围	自动切割机 C8 软件存储于 CD-ROM 上 连接电缆配有插头
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
视在功率	120 VA
机器尺寸	宽度: 380 mm 高度: 470 mm 深度: 360 mm
包装单元	1 件

特征

净重	24
毛重	24
税率号	84798997
EAN	4028177804845
ECLASS 8.0	36600890