Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.454 压线机 R8 E

状态: 2025-11-6 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4050.454 - 压线机 R8 E

电动驱动的剥线和压线机用于盘式线鼻子压线。





特征

型号	AS 4050.454
型式	触摸式显示屏
产品描述	电动驱动的剥线和压线机用于盘式线鼻子压线。
您的获益	操作简便
	快速调整
	在车间中灵活应用
	快速更换耗材
技术数据	压线范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14)
	压线长度 8 mm (0.31 in.)
	可插入长度 40 mm (1.57 in.)
说明	梯形标准铆模 - 可供询价
尺寸	宽度: 288 mm
	高度: 230 mm
	深度: 345 mm
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
视在功率	100 VA
冲压	梯形压接

© Rittal 2025 2

特征

周期	1.8 s
包装单元	1件
净重	16
毛重	16
税率号	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3