


Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

压线机 R8 E

状态: 2026-2-12 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



AS 4050.454 - 压线机 R8 E

电动驱动的剥线和压线机用于盘式线鼻子压线。



特征

型号	AS 4050.454
型式	触摸式显示屏
产品描述	电动驱动的剥线和压线机用于盘式线鼻子压线。
您的获益	操作简便 快速调整 在车间中灵活应用 快速更换耗材
技术数据	压线范围 0.5 - 2.5 mm ² (AWG 20 - 14) 压线长度 8 mm (0.31 in.) 可插入长度 40 mm (1.57 in.)
说明	梯形标准铆模 - 可供询价
尺寸	宽度: 288 mm 高度: 230 mm 深度: 345 mm
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
视在功率	100 VA
冲压	梯形压接

特征

周期	1.8 s
包装单元	1 件
净重	16
毛重	16
税率号	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890