
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.737

线缆端头

状态: 2025-11-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4050.737 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号 	AS 4050.737
型式	用于手动线缆处理
	用于 WT C 全自动线缆加工中心
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu,电镀锌
	塑料套环:聚丙烯
颜色	白色
长度	12 mm
AWG	20
内径	2.6 mm
用于横截面	0.5 mm ²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
	如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205
	4051.210
供货型式	散装(每 100 件 10 VE)
包装单元	1,000 件

© Rittal 2025 2

特征

净重	1
毛重	0.105
税率号	85369010
EAN	4028177805057
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

批准

批准 UL + C-UL (listed)
UR

3