

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.749

线缆端头

状态: 2026-4-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.749 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.749
型式	用于自动装配设备
产品描述	带塑料套环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	黑色
适用于	箱体类型: 压线机 RC 压线机 R8 压线机 R8 E
长度	8 mm
AWG	16
内径	3.5 mm
用于横截面	1.5 mm ²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
供货型式	盘式
包装单元	5,000 件
净重	5 kg
毛重	0.722 kg

特征

税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	Wire end ferrules According to DIN colour code

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------