


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.752

## 线缆端头

状态: 2026-6-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.752 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4050.752
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	灰色
长度	8 mm
AWG	26
内径	1.5 mm
威图色标	是的
用于横截面	0.14 mm <sup>2</sup>
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005

## 特征

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	Wire end ferrules for manual preassembly, 0.14 mm <sup>2</sup> , AWG 26, 8 mm, grey, loosely packed, 500 pc(s).

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------