


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.774

## 线缆端头

状态: 2026-5-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.774 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | AS 4050.774                                     |
| 产品描述   | 带塑料束环。  |
| 技术数据   | 耐热温度高达 105 °C                                   |
| 材料     | E-Cu, 电镀锌<br>塑料套环: 聚丙烯                          |
| 颜色     | 红色  |
| 长度     | 10 mm   |
| AWG    | 16  |
| 内径     | 3.5 mm  |
| 威图色标   | 是的  |
| 用于横截面  | 1.5 mm <sup>2</sup>                             |
| 说明     | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。<br>如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。 |
| 标准     | AEH DIN 46228                                   |
| 与型号相匹配 | 4051.205<br>4051.210                            |
| 供货型式   | 散装  |
| 包装单元   | 500 件   |
| 净重     | 0.5 kg  |
| 毛重     | 0.065 kg  |

## 特征

---

|            |  |
|------------|--|
| 税率号        | 85369010   |
| ETIM 9     | EC000005   |
| ETIM 8     | EC000005   |
| ECLASS 8.0 | 36659290   |
| 产品描述       | 线缆加工用的冷压端头, 1.5 mm <sup>2</sup> , AWG 16, 10 mm, 红色, 散装, 500 件 |

## 批准

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|----|--------------------------|