

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.784

## 线缆端头

状态: 2026-5-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.784 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4050.784
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	灰色
长度	18 mm
AWG	12
内径	4.8 mm
威图色标	是的
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	散装
包装单元	100 件
净重	0.1 kg
毛重	0.041 kg
税率号	85369010

## 特征

---

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	线缆加工用的冷压端头, 4.0 mm <sup>2</sup> , 灰色, 散装, 18 mm

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------