Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4051.020 压线机 RC-I

状态: 2025-10-31 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4051.020 - 压线机 RC-I 用于 WT 24/36 全自动线缆加工中心

压线机,配备 5 个存储盒,用于加工盘式绝缘接线端头。设备带有与 WT 全自动线缆加工中心进行数据交互和功能集成的接口。本产品需额外购买培训课程 5058.207。







特征

型号	AS 4051.020
产品描述	压线机,配备 5 个存储盒,用于加工盘式绝缘接线端头。设备带有与WT 全自动线缆加工中心进行数据交互和功能集成的接口。本产品需额外购买培训课程 5058.207。
您的获益	不必更换绝缘线鼻子,基于 5 层刀库
技术数据	压线范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14) 压线长度 8mm 和 10mm 可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
与型号相匹配	4051024 4051036
包装单元	1件
净重	22
毛重	22.5
税率号	84633000

© Rittal 2025 2

特征

EAN	4028177935419
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101

© Rittal 2025