

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.020

压线机 RC-I

状态: 2026-7-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.020 - 压线机 RC-I 用于 WT 24/36 全自动线缆加工中心

压线机，配备 5 个存储盒，用于加工盘式绝缘接线端头。设备带有与 WT 全自动线缆加工中心进行数据交互和功能集成的接口。本产品需额外购买培训课程 5058.207。



特征

型号	AS 4051.020
产品描述	压线机，配备 5 个存储盒，用于加工盘式绝缘接线端头。设备带有与 WT 全自动线缆加工中心进行数据交互和功能集成的接口。本产品需额外购买培训课程 5058.207。
您的获益	不必更换绝缘线鼻子，基于 5 层刀库
技术数据	截面范围 0.5 - 2.5 mm ² (AWG 20 - 14) 压线长度 8mm 和 10mm 可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
与型号相匹配	4051024 4051036
包装单元	1 件
净重	22 kg
毛重	22.5 kg
税率号	84633000

特征

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
产品描述	AS 压线机 RC-I，用于全自动线缆加工中心