Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4051.100 Wire Station WS 540

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4051.100 - Wire Station WS 540

移动式布线工位,高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。







2

特征

型号	AS 4051.100
型式	标准型
产品描述	移动式布线装置,高度可调,方便灵活。实现布线作业符合人体工程 学设计,减少工人疲劳感。
您的获益	可电气式调整的工作台,用于最佳调整作业高度,调整范围为 710 – 1250 mm
	多功能工作板,可清洗和无刮痕
	使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属
	丝实现最佳解决方案
	集成的测量条用于快速手动测量
	用于支承监测金属丝加工的监视器,配备 Eplan Smart Wiring
	可选择使用托架式底板进行扩装,用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固
	定工具和小型部件的支架
	通过橡胶滚轮在工厂中移动使用
	抽屉配备工具箱用于存放工具
供货范围	布线工作台配备电气式高度调节装置
	连接电缆,7 m
	7 路插座板,配备跷板式开关

© Rittal 2025

特征

安装操作说明	垂直固定立柱,订购号 4051.106,用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压	230 V AC, 50 Hz
尺寸	宽度: 900 mm 高度: 1,350 mm 深度: 781 mm
工作高度	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	是的
包装单元	1件
净重	95
毛重	107
税率号	94032080
EAN	4028177957480
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204

批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025 3