Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

AS 4051.105 - LED 工作指示灯 用于 WS 540

用于固定至工作台,配备夹紧装置。







特征

型号	AS 4051.105
产品描述	用于固定至工作台,配备夹紧装置。
您的获益	光线强、无眩光和闪烁光的照明装置,光线均匀无阴影可在暖白色、自然白和日光白之间选择色温,提高对比度并缓解视觉疲劳。 色彩逼真度高,对比度强 铝质弹簧臂配备 3D 接头,可旋转和固定,用于确定光源的位置
技术数据	弹簧臂:长度 970 mm 显色性:94 – 98 Ra 传动角: 100°
材料	照明灯外壳: 铝质 防眩光: 模克隆 (Macrolon)
供货范围	LED 工作指示灯 包括固定件
额定功率	26 W
连接电缆长度	3 m
连接方式	插接式电源件 (CEE 7/16) 配备 AC 适配器

© Rittal 2025 2

特征

照明灯泡	84 SMD LED 灯
防护等级	III (SELV)
光通量	2,930 lm
与型号相匹配	4051.100
工作温度范围	-10 °C40 °C
额定工作电压	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸	宽度: 545 mm
	高度: 90 mm
	深度: 35 mm
包装单元	1件
净重	2.5
毛重	4.2
税率号	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3