

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.105 LED 工作指示灯

状态: 2026-5-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.105 - LED 工作指示灯 用于 WS 540

用于固定至工作台，配备夹紧装置。



## 特征

型号	AS 4051.105
产品描述	用于固定至工作台，配备夹紧装置。
您的获益	<p>光线强、无眩光和闪烁光的照明装置，光线均匀无阴影 可在暖白色、自然白和日光白之间选择色温，提高对比度并缓解视觉疲劳。</p> <p>色彩逼真度高，对比度强</p> <p>铝质弹簧臂配备 3D 接头，可旋转和固定，用于确定光源的位置</p>
技术数据	<p>弹簧臂：长度 970 mm 显色性：94 – 98 Ra 传动角：100°</p>
材料	<p>照明灯外壳：铝质 防眩光：模克隆 (Macrolon)</p>
供货范围	<p>LED 工作指示灯 包括固定件</p>
额定功率	26 W
连接电缆长度	3 m
连接方式	插接式电源件 (CEE 7/16) 配备 AC 适配器

# 特征

照明灯泡	84 SMD LED 灯
防护等级	III (SELV)
光通量	2,930 lm
与型号相匹配	4051.100
工作温度范围	-10 °C...40 °C
额定工作电压	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸	宽度: 545 mm 高度: 90 mm 深度: 35 mm
包装单元	1 件
净重	2.5 kg
毛重	4.2 kg
税率号	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
产品描述	LED 工作照明灯, 适用于 WS 540, 可调光, 230 V/50 Hz