## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.120 导线装置固定立柱,垂直

状态: 2025-12-13 (来源: rittal.com/cn-zh)



## AS 4051.120 - 导线装置固定立柱, 垂直 用于 WS 540

最多可有针对性地穿引8种不同类型的金属丝。安装至垂直固定立柱中。

## 特征

型号	AS 4051.120
产品描述	最多可穿引8种不同类型的线缆, 安装在垂直固定立柱中。
您的获益	可单独调整固定支柱的高度 确保金属丝的最佳运行特性
技术数据	尺寸(宽 x 高 x 深): 130 x 263 x 322 mm 直接在导线装置中调节深度,最大可调整至 100 mm 可引入横截面为 0.5 – 2.5 mm² 的金属丝
材料	托架:钢板 滚轮和导线装置:塑料
包装单元	1件
净重	1.3
毛重	1.8
税率号	73269098
EAN	4028177958517
ETIM 9	EC011819
ETIM 8	EC011819
ECLASS 8.0	21100210

© Rittal 2025