


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.120

导线装置固定立柱，垂直

状态: 2026-6-28 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.120 - 导线装置固定立柱，垂直用于 WS 540

最多可有针对性地穿引 8 种不同类型的金属丝。安装至垂直固定立柱中。

特征

型号	AS 4051.120
产品描述	最多可穿引 8 种不同类型的线缆，安装在垂直固定立柱中。
您的获益	可单独调整固定支柱的高度 确保金属丝的最佳运行特性
技术数据	尺寸（宽 x 高 x 深）：130 x 263 x 322 mm 直接在导线装置中调节深度，最大可调整至 100 mm 可引入横截面为 0.5 – 2.5 mm ² 的金属丝
材料	托架：钢板 滚轮和导线装置：塑料
包装单元	1 件
净重	1.3 kg
毛重	1.8 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC011819
ETIM 8	EC011819
ECLASS 8.0	21100210
产品描述	Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar