

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.232 WT 电缆轨道

状态: 2026-5-8 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.232 - WT 电缆轨道

通过取件搬运装置将预装完毕的电缆送至横截面为  $0.75 \text{ mm}^2$  的 WT 28 电缆轨道中。



## 特征

型号	AS 4051.232
您的获益	基于项目对下游流程进行拣选 基于项目分拣电缆 最优化地取出处理 导轨系统，可实现完美的工位调试 无需分选电缆 Eplan Smart Wiring 中有分步指示，简化了布线过程 最好搭配 Wire Cart 接线小推车使用，可实现完美的工位调试
供货范围	WT 28 电缆轨道
说明	间隙尺寸表示线缆绝缘层的最大直径。
与型号相匹配	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
使用范围	用于横截面为 $0.75 \text{ mm}^2$ 的单芯导线（间隙尺寸 2.8 mm）
包装单元	1 件
净重	0.8 kg
毛重	0.834 kg

# 特征

---

税率号

76169990

---

产品描述

电缆轨道，截面 0.75 mm<sup>2</sup>，用于全自动线缆加工中心中的 15 个电缆轨道系统