


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.525

## 线缆端头

状态: 2026-2-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.525 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | AS 4051.525                                     |
| 产品描述   | 带塑料束环。  |
| 技术数据   | 耐热温度高达 105 °C                                   |
| 材料     | E-Cu, 电镀锌<br>塑料套环: 聚丙烯                          |
| 颜色     | 蓝色  |
| 长度     | 10 mm   |
| AWG    | 14  |
| 内径     | 4.2 mm  |
| 用于横截面  | 2.5 mm <sup>2</sup>                             |
| DIN 色标 | 是的  |
| 说明     | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。<br>如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。 |
| 标准     | AEH DIN 46228                                   |
| 与型号相匹配 | 4051.205<br>4051.210                            |
| 供货型式   | 散装 (每 100 件 10 VE)                              |
| 包装单元   | 1,000 件   |
| 净重     | 1   |
| 毛重     | 0.176   |

## 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 税率号        | 85369010      |
| EAN        | 4028177815834 |
| ETIM 9     | EC000005      |
| ETIM 8     | EC000005      |
| ECLASS 8.0 | 36659290      |

## 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|    | UR                 |