

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.544

## 线缆端头

状态: 2026-4-16 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.544 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4051.544
产品描述	带塑料套环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	白色
长度	10 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
用于横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
DIN 色标	是的
Multinorm	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
供货型式	盘式
包装单元	4,000 件
净重	4 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## 特征

---

ECLASS 8.0

36659290

---

产品描述

Wire end ferrules 0.5 mm<sup>2</sup> x 10 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.5 mm<sup>2</sup>

## 批准

---

批准

UL + C-UL (listed)