

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.602

## 线缆端头

状态: 2026-3-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.602 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

## 特征

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 型号     | AS 4051.602             |
| 产品描述   | 带塑料套环。                  |
| 技术数据   | 耐热温度高达 105 °C           |
| 材料     | E-Cu，电镀锌<br>塑料套环：聚丙烯    |
| 颜色     | 黄色                      |
| 长度     | 10 mm                   |
| AWG    | 18                      |
| 内径     | 3 mm                    |
| 威图色标   | 是的                      |
| 用于横截面  | 1 mm <sup>2</sup>       |
| 说明     | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 |
| 标准     | AEH DIN 46228           |
| 供货型式   | 盘式                      |
| 包装单元   | 5,000 件                 |
| 净重     | 5 kg                    |
| 毛重     | 0.72 kg                 |
| 税率号    | 85369010                |
| ETIM 9 | EC000005                |

# 特征

|            |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8     | EC000005                                                                                                                                                        |
| ECLASS 8.0 | 36659290                                                                                                                                                        |
| 产品描述       | Wire end ferrules 1.0 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code) |

# 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|