


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.605

线缆端头

状态: 2026-5-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.605 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

特征

型号	AS 4051.605
产品描述	带塑料套环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	蓝色
长度	10 mm
AWG	14
内径	4.2 mm
用于横截面	2.5 mm ²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	盘式
包装单元	3,000 件
净重	3 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

特征

ECLASS 8.0

36659290

产品描述

Wire end ferrules 2.5 mm² x 10 mm AWG 14, packs of 3,000 pc(s)., colour: blue, delivery form: on belt (in accordance with the DIN/Rittal colour code)

批准

批准

UL + C-UL (listed)