

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.625

## 线缆端头

状态: 2026-4-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.625 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | AS 4051.625                                     |
| 产品描述   | 带塑料束环。  |
| 技术数据   | 耐热温度高达 105 °C                                   |
| 材料     | E-Cu, 电镀锌<br>塑料套环: 聚丙烯                          |
| 颜色     | 黄色  |
| 长度     | 18 mm   |
| AWG    | 10  |
| 内径     | 6.3 mm  |
| DIN 色标 | 是的  |
| 说明     | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。<br>如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。 |
| 标准     | AEH DIN 46228                                   |
| 供货型式   | 散装  |
| 包装单元   | 100 件   |
| 净重     | 0.1   |
| 税率号    | 85369010  |
| ETIM 9 | EC000005  |
| ETIM 8 | EC000005  |

## 特征

---

ECLASS 8.0

36659290

---

产品描述

线缆加工用的冷压端头，6.0 mm<sup>2</sup>，黄色，散装，18 mm

## 批准

---

批准

UL + C-UL (listed)

UR