

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.684

## 线缆端头

状态: 2026-4-9 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.684 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

|           |   |
|-----------|---|
| 型号        | AS 4051.684                                     |
| 产品描述      | 带塑料束环。  |
| 技术数据      | 耐热温度高达 105 °C                                   |
| 材料        | E-Cu, 电镀锌<br>塑料套环: 聚丙烯                          |
| 颜色        | 灰色  |
| 长度        | 10 mm   |
| AWG       | 18  |
| 内径        | 3.4 mm  |
| DIN 色标    | 是的  |
| Multinorm | 是的  |
| 说明        | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。<br>如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。 |
| 供货型式      | 散装  |
| 包装单元      | 500 件   |
| 净重        | 0.5   |
| 税率号       | 85369010  |
| ETIM 9    | EC000005  |
| ETIM 8    | EC000005  |

## 特征

---

ECLASS 8.0

36659290

---

产品描述

线缆加工用的冷压端头, 0.75 mm<sup>2</sup>, 灰色, 散装, 10 mm

## 批准

---

批准

UL + C-UL (listed)

UR