Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.001 压线钳

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4054.001 - 压线钳 用于套接管

用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。



特征

型号 	AS 4054.001
型式	带角度的
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面 可拆卸式棘轮
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽,镀铬 无光泽,镀铬
颜色	手柄: 煤黑色和威图力量粉色
冲压	方形压接
电缆穿引方向	前侧
尺寸	高度: 59 mm 长度: 198 mm

© Rittal 2025

2

特征

AWG	22 - 10
用于横截面	0.5 - 6 mm ²
包装单元	1件
净重	0.452
毛重	0.462
税率号	82032000
EAN	4028177807594
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025