

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



AS 4054.001

压线钳

状态: 2026-1-24 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - 压线钳 用于套接管

用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。



特征

型号	AS 4054.001
型式	带角度的
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面 可拆卸式棘轮
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽, 镀铬
颜色	手柄: 煤黑色和威图力量粉色
冲压	方形压接
电缆穿引方向	前侧
尺寸	高度: 59 mm 长度: 198 mm

特征

AWG 22 - 10

用于横截面 0.5 - 6 mm²

包装单元 1 件

净重 0.452

毛重 0.462

税率号 82032000

EAN 4028177807594

ETIM 9 EC000168

ETIM 8 EC000168

ECLASS 8.0 21043811