Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.002 压线钳

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4054.002 - 压线钳 用于套接管

压线钳,进行方形或六角形压接,用于加工符合 DIN 46228 第 1 部分的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 第 4 部分的带绝缘套管的接线端头。

特征

型号	AS 4054.002
型式	纵向型
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 可拆卸式棘轮 自行校准
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽,镀铬
颜色	Handle: RAL 7016 and RAL 35745
冲压	方形压接
电缆穿引方向	对角切线
尺寸	长度: 176 mm
AWG	26 - 8
用于横截面	0.14 - 10 mm ²
包装单元	1件
净重	0.4
毛重	0.449

© Rittal 2025

特征

税率号	82032000
EAN	4028177930957
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025