

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002

压线钳

状态: 2026-6-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - 压线钳 用于套接管

压线钳，进行方形或六角形压接，用于加工符合 DIN 46228 第 1 部分的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 第 4 部分的带绝缘套管的接线端头。

特征

型号	AS 4054.002
型式	纵向型
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 可拆卸式棘轮 自行校准
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽，镀铬
颜色	手柄：RAL 7016 和 RAL 35745
冲压	方形压接
电缆穿引方向	对角切线
尺寸	长度: 176 mm
AWG	26 - 8
用于横截面	0.14 - 10 mm ²
包装单元	1 件
净重	0.4 kg
毛重	0.449 kg

特征

税率号	82032000
-----	----------

ETIM 9	EC000168
--------	----------

ETIM 8	EC000168
--------	----------

ECLASS 8.0	21043811
------------	----------

产品描述	AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm ²
------	---