## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4054.004 压线钳

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



### AS 4054.004 - 压线钳 用于套接管

用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。



#### 特征

型号	AS 4054.004
型式	纵向型
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面 可拆卸式棘轮
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽,镀铬
颜色	手柄: 煤黑色和威图力量粉色
冲压	WM 压接
电缆穿引方向	对角切线
尺寸	高度: 68 mm 长度: 256 mm
AWG	8 - 4

© Rittal 2025

2

### 特征

用于横截面	10 - 25 mm²
包装单元	1件
净重	0.66
毛重	0.69
税率号	82032000
EAN	4028177807600
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025