

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.008

压线钳

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.008 - 压线钳 用于套接管

用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。



特征

型号	AS 4054.008
型式	纵向型
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面 可拆卸式棘轮
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽，镀铬
颜色	手柄：煤黑色和威图力量粉色
冲压	WM 压接
电缆穿引方向	对角切线
尺寸	高度: 68 mm 长度: 256 mm
AWG	2 - 1

特征

用于横截面	35 - 50 mm ²
包装单元	1 件
净重	0.64 kg
毛重	0.69 kg
税率号	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
产品描述	Crimping pliers for wire end ferrules