

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.010

## 手动液压开孔器

状态: 2026-2-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.010 - 手动液压开孔器

用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。



## 特征

型号	AS 4055.010
型式	垂直型，带可 90° 弯曲和 360° 旋转的气缸头
产品描述	用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。
您的获益	内置高压阀可延长模具使用寿命
材料	铝
供货范围	手动液压开孔器 液压螺钉直径 Ø 19 mm 液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm HSS 手钻直径 11 mm 间隔衬套组 (3 段式结构) 塑料箱
液压式操作	圆形开孔器直径高达 82 mm 矩形开孔器可应用至 46 x 86 mm 冲压力 75 kN 最大工作压力为 680 bar/9850 psi 方孔冲头，最大 92 × 92 mm
包装单元	1 件
净重	3.3

# 特征

毛重	3.36
税率号	84678900
EAN	4028177807914
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046