### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## AS 4055.550 分裂式开孔刀头,用于圆形孔

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



# AS 4055.550 - 分裂式开孔刀头,用于圆形孔 用于钢板,带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

#### 特征

型 <del>号</del>	AS 4055.550
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	
供货范围	凹型模具   凸模
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	3 mm
Ø 开孔器	50.5 mm
用于螺纹	M50
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓 其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
拉紧螺栓(直径 x 长度)	19 x 75 mm
液压拉紧螺栓直径	19 mm
包装单元	1件
净重	0.608
毛重	0.682

© Rittal 2025

### 特征

税率号	82073010
EAN	4028177808782
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025