

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.581

# 分裂式开孔刀头套件 M12 至 M40

状态: 2026-5-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - 分裂式开孔刀头套件 M12 至 M40 用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

## 特征

型号	AS 4055.581
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围	6 个凹模 6 个凸模 带球轴承的拉紧螺栓直径 6 x 40 mm 带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm 带球轴承的拉紧螺栓直径 19 x 55 mm HSS 手钻直径 10 mm 1 瓶润滑膏 塑料箱
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	1.5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm

# 特征

Ø 开孔器	12.5 mm
	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm
用于螺纹	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
包装单元	1 件
净重	2.2 kg
毛重	2.256 kg
税率号	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
产品描述	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting