

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.190 标准照明灯具

状态: 2025-11-25 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.190 - 标准照明灯具

供电电压：120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

特征

型号	SZ 4138.190
型式	带门位置开关
供货范围	标准照明灯具 照明灯泡 包括固定件 集成式门位置开关
额定功率	18 W
Ballast	连接在前面的磁性装置
连接方式	通过连接器供电 通道布线（灯排结构）
集成式门位置开关	是的
照明灯泡	荧光灯，底座 G13
防护等级	I（保护接地）
开关（型号）	集成电源开关/门位开关
灯具安装类型	用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V 交流
额定相间冲击耐受电压	500 V 交流
额定绝缘电压	500 V 直流/1s

特征

安装可能性	顶部框架 TS 水平型材：直接 TS, SE 垂直型材：带 TS 适配器角 顶部框架前后 SE 型材：带 TS 适配角支架 顶部框架侧面 SE 型材：直接
尺寸	宽度: 682 mm 高度: 117 mm 深度: 50 mm
工作温度范围	-15 °C...45 °C
插座	D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4)
贮存温度范围	-20 °C...70 °C
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz
插座规格	D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4)
包装单元	1 件
净重	2.02
毛重	2.22
税率号	94054990
EAN	4028177320727
ECLASS 8.0	27189241

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------