Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4138.300 标准照明灯具

状态: 2025-11-25 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 4138.300 - 标准照明灯具

供电电压: 120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

特征

型号	SZ 4138.300
型式	不带门位置开关
供货范围	标准照明灯具 照明灯泡 包括固定件
额定功率	30 W
Ballast	连接在前面的磁性装置
连接方式	门位置开关 通过连接器供电 通道布线(灯排结构)
照明灯泡	荧光灯,底座 G13
 防护等级	I (保护接地)
开关(型号)	集成电源开关/门位开关
灯具安装类型	用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V 交流
额定相间冲击耐受电压	1000 V 交流
额定绝缘电压	500 V直流/1s

© Rittal 2025 2

特征

安装可能性	顶部框架 TS 水平型材: 直接
	TS, SE 垂直型材:带 TS 适配器角
	顶部框架前后 SE 型材:带 TS 适配角支架
	顶部框架侧面 SE 型材: 直接
	AE、CM、TP:带通用角支架
	AE: 带有内部扩装用轨
尺寸	宽度: 987 mm
	高度: 117 mm
	深度: 50 mm
工作温度范围	-15 °C45 °C
插座	D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
贮存温度范围	-20 °C70 °C
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz
插座规格	D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
包装单元	1件
净重	2.8
毛重	3
税率号	94054990
EAN	4028177092297
ECLASS 8.0	27189241

批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK